



Klett-Schleifscheibe (CER) Hookit 775L Multilochung, Ø 150 mm, Körnung: 400



Bestelldaten

Bestellnummer	567792 400
GTIN	50638060050595
Artikelklasse	53M

Beschreibung

Ausführung:

Mit **stabilem Filmträger**. Staubabweisende Beschichtung verhindert frühes Zusetzen.

Vorteil:

- **Gleichmäßigeres Schliffbild durch hervorragende Kornabstützung.**
- **Verbesserte Reißfestigkeit bei Kantenbelastung.**

Verwendung:

Trocken und nass einsetzbar auf Holz, Lack, Metall und Kunststoffoberflächen.

Präzisionsschleifkorn **Cubitron™ II** mit Vorteil auf großen Flächen (Blechbearbeitung) durch **schnelleren Abtrag** und **gleichmäßigeres Oberflächenfinish**.

Technische Beschreibung

Serie	775L
Schleifmittel	Cubitron™ II
Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %

Produktnamensattribut	Ø 150 mm
Antriebsmaschine	Exzentrerschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit	40 m/s
Produktart	Klett-Schleifscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		