

Kantentaster TIN, Tastkopf-Ø: 10mm



Bestelldaten

Bestellnummer	359005 10
GTIN	4260192272944
Artikelklasse	38D

Beschreibung

Ausführung:

Der Tastkopf ist über eine Feder mit dem Einspannschaft elastisch verbunden und ermöglicht eine **Ausricht-Genauigkeit von 0,01 mm**.

Alle Teile ganz gehärtet und geschliffen.

Antimagnetisch.

Verwendung:

Zum Ausrichten von Werkstück-Bezugsflächen oder Kanten.

Drehzahl der Spindel ca. 600 1/min.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge	84 mm
Tastkopf-Ø	10 mm
Einspannschaft-Ø	10 mm
Produktart	Taster

