

Kantentaster TIN, Tastkopf-Ø: 10/4mm



Bestelldaten

Bestellnummer	359005 10/4
GTIN	4260192272951
Artikelklasse	38D

Beschreibung

Ausführung:

Der Tastkopf ist über eine Feder mit dem Einspannschaft elastisch verbunden und ermöglicht eine **Ausricht-Genauigkeit von 0,01 mm**.

Alle Teile ganz gehärtet und geschliffen.

Antimagnetisch. Mit abgesetztem Tastkopf 10 und 4 mm Ø.

Verwendung:

Zum Ausrichten von Werkstück-Bezugsflächen oder Kanten.

Drehzahl der Spindel ca. 600 1/min.

Technische Beschreibung

Einspannschaft-Ø	10 mm
Tastkopf-Ø	10 mm
Gesamtlänge	90 mm
Produktart	Taster

