



Akku-Schlagbohrschrauber ohne Akku, Ladegerät, Typ: M12FPD2



Bestelldaten

Bestellnummer	070111 M12FPD2
GTIN	4058546029739
Artikelklasse	03L

Beschreibung

Ausführung:

- Leistungsstarke Akku-2-Gang Schlagbohrschrauber mit mehrstufiger Drehmomenteinstellung.
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer.
- FIXTEC Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock.
- Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort.
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches.
- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor (nicht Gr. M18BPD4) für höchsten Wirkungsgrad. Geringster Verschleiß und bis zu 10fache Lebensdauer gegenüber Standard-DC-Motoren.
- REDLINK PLUS™-Elektronik – Überlastschutz und Leistungsmanagement.

Wartungsfreier, bürstenloser Powerstate-Motor. FUEL™ Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber mit nur 168 mm Baulänge. 16-stufige elektronische Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe plus Schlagbohrstufe.

Vorteil:

Nur 168 mm Baulänge.

Lieferumfang:

Nullversion – ohne Akku, ohne Ladegerät. Mit Transportkoffer, inklusive Gürtelclip.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073814 und 073840. Passendes Bluetooth-Tracking-Modul finden Sie im Onlineshop.

Passendes Starter-Set unter Nr. 073839.

Verpackung: Systemkoffer (HD=Heavy Duty)

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 12 V

Herstellerbezeichnung: M12 FPD2

Akkukapazität: 2 Ah

Akkuspannung: 12 V

Motorbauweise: FUEL™

maximales Drehmoment: 37 N·m

maximale Drehzahl 1. Gang: 0 - 450 min⁻¹

Technische Beschreibung

maximale Vibration nach EN mit Schlagbohrfunktion	30,8 m/s ²
maximale Drehzahl 1. Gang	0 - 450 min ⁻¹
Akkuspannung	12 V
maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	13 mm
maximales Drehmoment	37 N·m
maximale Drehzahl 2. Gang	1700 min ⁻¹
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
Motorbauweise	FUEL™
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 12 V
Gewicht	1,2 kg
typische Verwendung	Strong
maximale Vibration nach EN ohne Schlagbohrfunktion	< 2,5 m/s ²
Akkukapazität	2 Ah
Verpackung	Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
Herstellerbezeichnung	M12 FPD2
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	35 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben
geeignet für Material	Mauerwerk
geeignet für Material	Stahl
geeignet für Material	Beton

geeignet für Material	Holz
Produktart	Schlagbohrschrauber

Zubehör

Akku-Ladegerät Typ M1218C	073840 M1218C
Akku-Ladegerät Typ M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion System M4B2/M12B2 Akkutyp, Akkuspannung MB12 V	073814 MB12