

Hartig

**Bügelmessschraube, Messbereich: 25-50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	420542 25-50
GTIN	4250099600216
Artikelklasse	46P

**Beschreibung****Ausführung:**

**Feinstgeläppte, hartmetallbestückte Messflächen.** Gehärtete, geschliffene Messspindel. Höhere Genauigkeit als DIN 863. Feststellung durch Klemmsicherung. Mit vorgezogener Gefühlsratsche und Isolierhandschutz. Mit sauber gravierten und schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen.

**Verwendung:**

Durch die direkte Ablesung von 5 µm besonders für die Qualitätsprüfung geeignet.

**Technische Beschreibung**

Spindel-Ø	8 mm
Messbereich	25 - 50 mm
Ablesung	0,005 mm
Fehlergrenze	1,5 µm
Messtrommel-Ø	25 mm
Ausführung Spindel	gehärtet, geschliffen
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Kalibrierung	B1
Norm	Werksnorm

Gefühlsratsche	ja
Isolierhandschutz	ja
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

## Dienstleistungen

DAkS-KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022010 100
KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022000 100