

Hartig

## Bügelmessschraube, Messbereich: 0-25mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	420542 0-25
GTIN	4250099600209
Artikelklasse	46P

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Feinstgeläppte, hartmetallbestückte Messflächen.** Gehärtete, geschliffene Messspindel. Höhere Genauigkeit als DIN 863. Feststellung durch Klemmsicherung. Mit vorgezogener Gefühlsratsche und Isolierhandschutz. Mit sauber gravierten und schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen.

#### Verwendung:

Durch die direkte Ablesung von 5 µm besonders für die Qualitätsprüfung geeignet.

### Technische Beschreibung

Ablesung	0,005 mm
Kalibrierung	B1
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Fehlergrenze	1,5 µm
Messtrommel-Ø	25 mm
Messbereich	0 - 25 mm
Ausführung Spindel	gehärtet, geschliffen
Spindel-Ø	8 mm
Norm	Werksnorm
Gefühlsratsche	ja

Isolierhandschutz	ja
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

### Dienstleistungen

DAkS-KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022010 100
KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 25 mm	022000 25