

Hartig

Bügelmessschraube, Messbereich: 50-75mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	420542 50-75
GTIN	4250099600223
Artikelklasse	46P

Beschreibung**Ausführung:**

Feinstgeläppte, hartmetallbestückte Messflächen. Gehärtete, geschliffene Messspindel. Höhere Genauigkeit als DIN 863. Feststellung durch Klemmsicherung. Mit vorgezogener Gefühlsratsche und Isolierhandschutz. Mit sauber gravierten und schwarz ausgelegten Teilstrichen und Zahlen.

Verwendung:

Durch die direkte Ablesung von 5 µm besonders für die Qualitätsprüfung geeignet.

Technische Beschreibung

Messtrommel-Ø	25 mm
Kalibrierung	B1
Ausführung Spindel	gehärtet, geschliffen
Spindel-Ø	8 mm
Ablesung	0,005 mm
Messbereich	50 - 75 mm
Fehlergrenze	2 µm
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Norm	Werksnorm

Gefühlsratsche	ja
Isolierhandschutz	ja
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

Dienstleistungen

DAkS-KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022010 100
KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022000 100