

## ejendals

### Kälteschutzhandschuh-Paar Tegera® 117, Handschuhgröße: 11



#### Bestelldaten

Bestellnummer	094821 11
GTIN	7392626010659
Artikelklasse	04R

#### Beschreibung

##### Ausführung:

Tegera® 117. **Komfortabler Kälteschutzhandschuh** aus Vollnarben-Ziegenleder und Nylon. Robust durch **verstärkende Elemente** an Fingern und Daumen. Für Präzisionsarbeiten geeignet, aufgrund eines **hervorragenden Fingerspitzengefühls**. Mit Klettverschluss.

##### Ausführung Werbetext:

Tegera® 117. **Komfortabler Kälteschutzhandschuh** aus Vollnarben-Ziegenleder und Nylon. Robust durch **verstärkende Elemente** an Fingern und Daumen. Für Präzisionsarbeiten geeignet, aufgrund eines **hervorragenden Fingerspitzengefühls**. Mit Klettverschluss.

##### Verwendung:

Bei windiger, kalter oder nasser Arbeitsumgebung.

##### Verwendung Werbetext:

Bei windiger, kalter oder nasser Arbeitsumgebung.

##### Norm:

EN 388; EN 511

##### Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

##### Hinweis Werbetext:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

## Technische Beschreibung

Handschuhgröße	11
Handschuh-Art	Kälteschutzhandschuhe
Schutz-Kategorie	Kategorie II
Handschuheigenschaft	verstärkte Daumenbeuge
Handschuheigenschaft	Klettverschluss
Inhalt	12
Verwendung	mehrweg
Anwendungsbereich	Präzision
Anwendungsbereich	Allround
Norm	EN 511
Länge	230 mm
EN 388	2121X
EN 511	01X
Trägermaterial	Vollnarben Ziegenleder, Nylon
Beschichtungsvariante	keine Beschichtung
Farbe	weiß / schwarz
Produktart	Kälteschutzhandschuhe