

ejendals

Kälteschutzhandschuh-Paar Tegera® 117, Handschuhgröße: 7



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 094821 7 |
| GTIN | 7392626010611 |
| Artikelklasse | 04R |

Beschreibung

Ausführung:

Tegera® 117. **Komfortabler Kälteschutzhandschuh** aus Vollnarben-Ziegenleder und Nylon. Robust durch **verstärkende Elemente** an Fingern und Daumen. Für Präzisionsarbeiten geeignet, aufgrund eines **hervorragenden Fingerspitzengefühls**. Mit Klettverschluss.

Ausführung Werbetext:

Tegera® 117. **Komfortabler Kälteschutzhandschuh** aus Vollnarben-Ziegenleder und Nylon. Robust durch **verstärkende Elemente** an Fingern und Daumen. Für Präzisionsarbeiten geeignet, aufgrund eines **hervorragenden Fingerspitzengefühls**. Mit Klettverschluss.

Verwendung:

Bei windiger, kalter oder nasser Arbeitsumgebung.

Verwendung Werbetext:

Bei windiger, kalter oder nasser Arbeitsumgebung.

Norm:

EN 388; EN 511

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Hinweis Werbetext:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Handschuhgröße | 7 |
| Schutz-Kategorie | Kategorie II |
| Handschuh-Art | Kälteschutzhandschuhe |
| Handschuheigenschaft | verstärkte Daumenbeuge |
| Handschuheigenschaft | Klettverschluss |
| Inhalt | 12 |
| Verwendung | mehrweg |
| Anwendungsbereich | Präzision |
| Anwendungsbereich | Allround |
| Norm | EN 511 |
| Länge | 230 mm |
| EN 388 | 2121X |
| EN 511 | 01X |
| Trägermaterial | Vollnarben Ziegenleder, Nylon |
| Beschichtungsvariante | keine Beschichtung |
| Farbe | weiß / schwarz |
| Produktart | Kälteschutzhandschuhe |