



## Frässtift Zahnung INOX – grob, HM, Typ: A0820



### Bestelldaten

Bestellnummer	547250 A0820
GTIN	4045197973887
Artikelklasse	52D

### Beschreibung

#### Ausführung:

Die **innovative Zahngeometrie** ermöglicht **sehr hohe Zerspanungsleistung** bei gleichzeitig **ruhigem Lauf und guter Führbarkeit**. Hervorragende Spanbildung und Oberflächenergebnisse, geringer Hitzeeintrag ins Material (keine Anlauffarben). Schaft-Ø 6mm.

#### Verwendung:

Optimiert für die Bearbeitung von **austenitischen, rost- und säurebeständigen Stählen**, weichen Titanlegierungen und NE-Metallen.

### Technische Beschreibung

Kopf-Ø	8 mm
Schaft-Ø	6 mm
Zahnung Kurzzeichen	INOX
Gesamtlänge	64 mm
Formbeschreibung	Zylinder
Zahnungsfeinheitsgrad	grob
Kopflänge	19 mm
Serie	Zahnung INOX
Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu Mg	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		