

HOLEX**Frässtift Zahnung INOX – grob, HM, Typ: C0820****Bestelldaten**

Bestellnummer	547250 C0820
GTIN	4045197973924
Artikelklasse	52D

Beschreibung**Ausführung:**

Die **innovative Zahngeometrie** ermöglicht **sehr hohe Zerspanungsleistung** bei gleichzeitig **ruhigem Lauf und guter Führbarkeit**. Hervorragende Spanbildung und Oberflächenergebnisse, geringer Hitzeeintrag ins Material (keine Anlaufarben). Schaft-Ø 6mm.

Verwendung:

Optimiert für die Bearbeitung von **austenitischen, rost- und säurebeständigen Stählen**, weichen Titanlegierungen und NE-Metallen.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge	63 mm
Zahnung Kurzzeichen	INOX
Schaft-Ø	6 mm
Kopf-Ø	8 mm
Formbeschreibung	Walzenrund
Zahnungsfeinheitsgrad	grob
Kopflänge	19 mm
Serie	Zahnung INOX
Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		