



Frässtift Zahnung INOX – grob, HM, Typ: F1225



Bestelldaten

Bestellnummer	547250 F1225
GTIN	4045197973986
Artikelklasse	52D

Beschreibung

Ausführung:

Die **innovative Zahngeometrie** ermöglicht **sehr hohe Zerspanungsleistung** bei gleichzeitig **ruhigem Lauf und guter Führbarkeit**. Hervorragende Spanbildung und Oberflächenergebnisse, geringer Hitzeeintrag ins Material (keine Anlauffarben). Schaft-Ø 6mm.

Verwendung:

Optimiert für die Bearbeitung von **austenitischen, rost- und säurebeständigen Stählen**, weichen Titanlegierungen und NE-Metallen.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø	6 mm
Zahnung Kurzzeichen	INOX
Gesamtlänge	70 mm
Formbeschreibung	Rundbogen
Kopf-Ø	12,7 mm
Zahnungsfeinheitsgrad	grob
Kopflänge	25 mm
Serie	Zahnung INOX
Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		