



Frässtift Zahnung INOX – grob, HM, Typ: L1230



Bestelldaten

Bestellnummer	547250 L1230
GTIN	4045197974006
Artikelklasse	52D

Beschreibung

Ausführung:

Die **innovative Zahngeometrie** ermöglicht **sehr hohe Zerspanungsleistung** bei gleichzeitig **ruhigem Lauf und guter Führbarkeit**. Hervorragende Spanbildung und Oberflächenergebnisse, geringer Hitzeeintrag ins Material (keine Anlauffarben). Schaft-Ø 6mm.

Verwendung:

Optimiert für die Bearbeitung von **austenitischen, rost- und säurebeständigen Stählen**, weichen Titanlegierungen und NE-Metallen.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø	6 mm
Zahnungsfeinheitsgrad	grob
Gesamtlänge	77 mm
Kopf-Ø	12,7 mm
Formbeschreibung	Rundkegel
Zahnung Kurzzeichen	INOX
Kopflänge	32 mm
Serie	Zahnung INOX
Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		