



Frässtift Zahnung INOX – grob, HM, Typ: F1020



Bestelldaten

Bestellnummer	547250 F1020
GTIN	4045197973979
Artikelklasse	52D

Beschreibung

Ausführung:

Die **innovative Zahngeometrie** ermöglicht **sehr hohe Zerspanungsleistung** bei gleichzeitig **ruhigem Lauf und guter Führbarkeit**. Hervorragende Spanbildung und Oberflächenergebnisse, geringer Hitzeeintrag ins Material (keine Anlauffarben). Schaft-Ø 6mm.

Verwendung:

Optimiert für die Bearbeitung von **austenitischen, rost- und säurebeständigen Stählen**, weichen Titanlegierungen und NE-Metallen.

Technische Beschreibung

Zahnungsfeinheitsgrad	grob
Gesamtlänge	64 mm
Formbeschreibung	Rundbogen
Zahnung Kurzzeichen	INOX
Schaft-Ø	6 mm
Kopf-Ø	9,6 mm
Kopflänge	19 mm
Serie	Zahnung INOX
Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		