



Handschuh-Paar KX-10 OBSIDIAN, Handschuhgröße: 9



Bestelldaten

Bestellnummer	094318 9
GTIN	6920790166684
Artikelklasse	02H

Beschreibung

Ausführung:

Enganliegender und leichter Schnittschutzhandschuh der Klasse 5 mit einer Mischbeschichtung aus Polyurethan und Nitril für hohe Griffigkeit.

- **Nahtloses Trägermaterial aus HPPE mit 18-Gauge-Stricktechnologie.**
- **Verstärkte Daumenbeuge zur Erhöhung der Haltbarkeit.**
- **Elastische Strickbundmanschetten.**

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Handschuhgröße	9
Schutz-Kategorie	Kategorie II
Handschuh-Art	Schnittschutzhandschuhe
Inhalt	1
Waschen	40 °C Buntwäsche

Trocknen	Lufttrocknen
Handschuheigenschaft	DMF-frei
Handschuheigenschaft	Allergiker-hautfreundlich
Handschuheigenschaft	Silikonfrei
Handschuheigenschaft	verstärkte Daumenbeuge
EN 388:2003	4542
EN 388:2016	4X42C
Trägermaterial	HPPE
Beschichtung	water based PU/Nitril
Beschichtungsvariante	Handinnenfläche
Anwendungsbereich	Präzision
Anwendungsbereich	Allround
Länge	255 mm
Farbe	schwarz / braun
Stricktechnologie	18G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Verwendung	mehrweg
Schnittschutzklasse	C
Produktart	Mehrzweckhandschuhe