



## Handschuh-Paar KX-10 OBSIDIAN, Handschuhgröße: 10



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 094318 10     |
| GTIN          | 6942542968865 |
| Artikelklasse | 02H           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Enganliegender und leichter Schnittschutzhandschuh der Klasse 5 mit einer Mischbeschichtung aus Polyurethan und Nitril für hohe Griffigkeit.

- **Nahtloses Trägermaterial aus HPPE mit 18-Gauge-Stricktechnologie.**
- **Verstärkte Daumenbeuge zur Erhöhung der Haltbarkeit.**
- **Elastische Strickbundmanschetten.**

#### Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

### Technische Beschreibung

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Handschuhgröße   | 10                      |
| Schutz-Kategorie | Kategorie II            |
| Handschuh-Art    | Schnittschutzhandschuhe |
| Inhalt           | 1                       |
| Waschen          | 40 °C Buntwäsche        |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Trocknen              | Lufttrocknen   |
| Handschuheigenschaft  | DMF-frei   |
| Handschuheigenschaft  | Allergiker-hautfreundlich                                      |
| Handschuheigenschaft  | Silikonfrei  |
| Handschuheigenschaft  | verstärkte Daumenbeuge   |
| EN 388:2003           | 4542   |
| EN 388:2016           | 4X42C  |
| Trägermaterial        | HPPE   |
| Beschichtung          | water based PU/Nitril  |
| Beschichtungsvariante | Handinnenfläche  |
| Anwendungsbereich     | Präzision  |
| Anwendungsbereich     | Allround   |
| Länge                 | 255 mm   |
| Farbe                 | schwarz / braun  |
| Stricktechnologie     | 18G  |
| AQL                   | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. |
| Verwendung            | mehrweg  |
| Schnittschutzklasse   | C  |
| Produktart            | Mehrzweckhandschuhe  |