

Garant**Magnet-Schraubstockbacken-Paar Alu, profiliert, Backenbreite: 125mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	967722 125
GTIN	4045197974174
Artikelklasse	97G

Beschreibung**Ausführung:**

Schraubstockbacken aus stranggepresstem **Alu**. Mit integrierten Dauermagneten, passend für alle Schraubstöcke mit entsprechender Backenbreite. Einzigartige Haltekraft durch große Magnetfläche.

Spannflächen **profiliert**.

Passend für:

Alle Schraubstockmodelle.

Hinweis:

Neue Ausführung mit 50% mehr Haltekraft.

Technische Beschreibung

Spannflächenart	profiliert
Material	Aluminium
Backenbreite	125 mm
Befestigungsart	Dauermagnet
Produktart	Schraubstock-Backen

