Garant

Magnet-Schraubstockbacken-Paar Polyurethan, geriffelt, Backenbreite: 125mm



Bestelldaten

Bestellnummer	967728 125
GTIN	4045197974631
Artikelklasse	97G

Beschreibung

Ausführung:
Schraubstockbacken aus stranggepresstem **Alu.** Mit integrierten Dauermagneten, passend für alle Schraubstöcke mit entsprechender Backenbreite. Einzigartige Haltekraft durch große Magnetfläche.
Spannflächen aus **Polyurethan,** (elastisch, d. h. keine dauerhafte Verformung), Spannflächen mit **feiner Riffelung.**
Passend für:
Alle Schraubstockmodelle.
Hinweis:
Neue Ausführung mit 50% mehr Haltekraft.

Technische Beschreibung

Befestigungsart	Dauermagnet
Material	Polyurethan
Spannflächenart	feine Riffelung
Backenbreite	125 mm
Produktart	Schraubstock-Backen