



Dreiarmer Abzieher, Typ: 4



Bestelldaten

Bestellnummer	880130 4
GTIN	4021176005886
Artikelklasse	83U

Beschreibung

Ausführung:

Mit umkehrbaren Abzieharmen (**für Außen- und Innenabzieharbeiten**). Abzieharme auf Traverse verschiebbar für unterschiedliche Werkstück-Ø. Traverse und Abzieharme aus Qualitäts-Werkzeugstahl; kräftige Spindel mit 2-seitiger Spindelspitze (Kugel und Spitze).

Verwendung:

Universell verwendbar zum Abziehen von Lagern, Scheiben, Zahnrädern usw. Bei 880100 Gr. 5 kann die Spanntiefe von 400 mm (normal) durch Verstellen der Arme bis 700 mm erweitert werden.

Technische Beschreibung

Spannweite außen	170 - 375 mm
Spanntiefe bis	200 mm
Leistung	15 t
Spannweite innen	200 - 500 mm
Anzahl Haken	3

Außen-Sechskant	36 mm
maximales Drehmoment	500 Nm
Gewicht	17,99 kg
Produktart	Dreiarmer Abzieher

Zubehör

Ersatz-Abzieherarme-Paar Typ / Spanntiefe 3/200 mm	880200 3/200
Verlängerte Abzieherarme (3 Stück) Typ / Spanntiefe 4/500 mm	880320 4/500
Ersatz-Abzieherarme (3 Stück) Typ / Spanntiefe 3/200 mm	880220 3/200
Ersatz-Druckspindel Typ 4	880150 4
Hydraulische Spindel Typ 1	880170 1