



## Digitaler Tiefenmessschieber IP 67 mit Datenausgang, Messbereich: 300mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 418746 300    |
| GTIN          | 2050001949707 |
| Artikelklasse | 46P           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Sehr große, kontraststarke LCD-Anzeige. Ziffernhöhe 8 mm. Mit Preset (Maßvoreinstellung). Der Messschieber ist unempfindlich gegen Wasser, Kühlmittel, Öl und Staub.

#### Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

#### Lieferumfang:

Inkl. Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

#### Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948 Gr. USB2. Messbrücke.

### Technische Beschreibung

|  |                      |
|--|----------------------|
| Kalibrierung                             | A1                   |
| Ablesung                                 | 0,0005 Zoll          |
| Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032        |
| Anzahl enthaltener Batterien             | 1                    |
| Messbereich                              | 0 - 300 mm           |
| Ablesung                                 | 0,01 mm              |
| Schnittstelle                            | RS232C-Schnittstelle |
| Schnittstelle                            | USB-Schnittstelle    |

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Ziffernhöhe LCD-Display | 8 mm               |
| Querschnitt Messschiene | 12×4 mm            |
| Fehlergrenze            | 0,03 mm            |
| Brückenlänge            | 100 mm             |
| IP-Schutzart            | IP 67              |
| Energieversorgung       | Batteriebetrieben  |
| Norm                    | Werksnorm          |
| Ablesung umschaltbar    | mm / Inch          |
| Messtechnik             | digital            |
| Werkstoff               | Edelstahl, INOX    |
| alle Teile              | gehärtet           |
| Verpackung              | stabile Box        |
| Produktart              | Tiefenmessschieber |

## Dienstleistungen

|   |            |
|---|------------|
| DAkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber<br>maximaler Messbereich 300 mm | 021010 300 |
| Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber<br>maximaler Messbereich 300 mm      | 021000 300 |

## Zubehör

|  |               |
|--|---------------|
| Anschlusskabel Typ USB2                        | 498948 USB2   |
| Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032 | 081560 CR2032 |