



Digitaler Tiefenmessschieber IP 67 mit Datenausgang, Messbereich: 200mm



Bestelldaten

Bestellnummer	418746 200
GTIN	2050001949691
Artikelklasse	46P

Beschreibung

Ausführung:

Sehr große, kontraststarke LCD-Anzeige. Ziffernhöhe 8 mm. Mit Preset (Maßvoreinstellung). Der Messschieber ist unempfindlich gegen Wasser, Kühlmittel, Öl und Staub.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inkl. Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948 Gr. USB2. Messbrücke.

Technische Beschreibung

Ziffernhöhe LCD-Display	8 mm
Kalibrierung	A1
Fehlergrenze	0,02 mm
Querschnitt Messschiene	12×4 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Ablesung	0,0005 Zoll

Messbereich	0 - 200 mm
Brückenlänge	100 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Ablesung	0,01 mm
IP-Schutzart	IP 67
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Tiefenmessschieber

Dienstleistungen

KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021000 200
DAkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Anschlusskabel Typ USB2	498948 USB2