

Garant**Magnet-Schraubstockbacken-Sortiment, Backenbreite: 125mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	967702 125
GTIN	4045197974730
Artikelklasse	97G

Beschreibung**Ausführung:**

Mit integrierten Dauermagneten, passend für alle Schraubstöcke mit entsprechender Backenbreite.

Passend für:

Alle Schraubstockmodelle.

Lieferumfang:

Strapazierfähige Stofftasche bestückt mit 4 Paar Alu-Magnet-Schraubstockbacken (Nr. 967722, 967723, 967724, 967727).

Hinweis:

Neue Ausführung mit 50 % mehr Haltekraft.

Technische Beschreibung

Backenbreite	125 mm
Material	Aluminium
Befestigungsart	Dauermagnet
Produktart	Schraubstock-Backen

Zubehör

Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, profiliert Backenbreite 125 mm	967722 125
Magnet-Schraubstockbacken-PaarGummi, glatt Backenbreite 125 mm	967727 125
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu / Fiberauflage, glatt Backenbreite 125 mm	967724 125
Magnet-Schraubstockbacken-PaarAlu, Prisma Backenbreite 125 mm	967723 125