

# AEG

**Akku-Bohrschrauber 18V, FIXTEC-Schnellspannbohrfutter, mit Softgrip, Typ: BS18C2X**



## Bestelldaten

Bestellnummer	070222 BS18C2X
GTIN	4058546010843
Artikelklasse	07A

## Beschreibung

### Ausführung:

#### AEG – Akku-Bohrschrauber

- Robuste, handliche Akku-2-Gang Bohrschrauber mit R-/L-Lauf.
- FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock.
- Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort.
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches.
- 23-stufige Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe.
- Schnellspannbohrfutter 13 mm.
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise.

### Ausführung Werbetext:

- Robuste, handliche Akku-2-Gang Bohrschrauber mit R-/L-Lauf.
- FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock.
- Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort.
- 23-stufige Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe.
- Schnellspannbohrfutter 13 mm.

### Vorteil:

23-stufige Drehmomenteinstellung.

### Lieferumfang:

Inklusive 2 × 2,0 Ah Akkus, Ladegerät, Transportkoffer.

**Hinweis:**

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073820 und Nr. 073846 - Nr. 073848.

Passende Ladegeräte und Startersets finden Sie unter Nr. 073841 und Nr. 073844.

## Technische Beschreibung

Akkukapazität	2 Ah
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	45 mm
Gewicht	1,7 kg
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
Akkuspannung	18 V
Verpackung	Transportkoffer
typische Verwendung	Strong
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Herstellerbezeichnung	BS 18 C2X
maximale Drehzahl 1. Gang	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
maximale Drehzahl 2. Gang	1800 min <sup>-1</sup>
maximales Drehmoment hart	50 Nm
Motorbauweise	4-poliger Motor
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	AEG Typ B 18 V
Anzahl enthaltener Akkus	2
Akkuart	Lithium-Ion
Energieversorgung	Akkubetrieben
geeignet für Material	Holz
geeignet für Material	Stahl
Produktart	Bohrschrauber
USP1	18V
USP2	FIXTEC-Schnellspannbohrfutter, mit Softgrip

---

## Zubehör

Winkelschraubvorsatz Typ OSD2	073920 OSD2
Akku-Ladegerät Typ BL1418	073841 BL1418
Winkelschraubvorsatz Typ WB1	073920 WB1