



## Dreiarmer Abzieher, Typ: 2



### Bestelldaten

Bestellnummer	880130 2
GTIN	4021176013478
Artikelklasse	83U

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit umkehrbaren Abzieharmen (**für Außen- und Innenabzieharbeiten**). Abzieharme auf Traverse verschiebbar für unterschiedliche Werkstück-Ø. Traverse und Abzieharme aus Qualitäts-Werkzeugstahl; kräftige Spindel mit 2-seitiger Spindelspitze (Kugel und Spitze).

#### Verwendung:

Universell verwendbar zum Abziehen von Lagern, Scheiben, Zahnrädern usw. Bei 880100 Gr. 5 kann die Spanntiefe von 400 mm (normal) durch Verstellen der Arme bis 700 mm erweitert werden.

### Technische Beschreibung

Leistung	7 t
Spanntiefe bis	150 mm
Spannweite außen	35 - 160 mm
Spannweite innen	100 - 220 mm
Anzahl Haken	3

maximales Drehmoment	150 Nm
Außen-Sechskant	22 mm
Gewicht	3,815 kg
Produktart	Dreiarmer Abzieher

## Zubehör

Ersatz-Druckspindel Typ 2	880150 2
Ersatz-Abzieherarme-Paar Typ / Spanntiefe 2/150 mm	880200 2/150
Ersatz-Abzieherarme (3 Stück) Typ / Spanntiefe 2/150 mm	880220 2/150
Verlängerte Abzieherarme (3 Stück) Typ / Spanntiefe 2/300 mm	880320 2/300