

Garant**„5 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 1,5xD, links, Ø DC: 11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	268464 11
GTIN	4045197975218
Artikelklasse	21X

Beschreibung**Ausführung:**

Mit Innenkühlung.

Zylinderschaft.

Verwendung:

Plandrehen, Längsdrehen, Bohren, Innenlängsdrehen, Senken.

Hinweis:

- **Eckenradien so groß wie möglich wählen.**
- **Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).**

Technische Beschreibung

Nenn-Ø D	11 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 32
Nutzlänge L ₁	16,5 mm
Bohrungs-Ø Toleranz D	0/+0,27 mm
Wendeschneidplatte Nr. 268472 – 268496	WCHX 0602..
Schaft-Ø D _s	16 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500