

**Garant**
**„5 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 1,5×D, links, Ø DC: 18mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	268464 18
GTIN	4045197975225
Artikelklasse	21X

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Mit Innenkühlung.  
Zylinderschaft.

**Verwendung:**

Plandrehen, Längsdrehen, Bohren, Innenlängsdrehen, Senken.

**Hinweis:**

- **Eckenradien so groß wie möglich wählen.**
- **Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).**

**Technische Beschreibung**

Nenn-Ø D	18 mm
Bohrungs-Ø Toleranz D	0/+0,33 mm
Wendeschneidplatte Nr. 268472 – 268496	WCHX 0903..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 34
Nutzlänge L <sub>1</sub>	27 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Gesamtlänge L	135 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15

674248 TX15

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500  
cN·m

659957 500