

**Garant****„5 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 1,5xD, links, Ø DC: 26mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	268464 26
GTIN	4045197975232
Artikelklasse	21X

**Beschreibung****Ausführung:**

Mit Innenkühlung.

Zylinderschaft.

**Verwendung:**

Plandrehen, Längsdrehen, Bohren, Innenlängsdrehen, Senken.

**Hinweis:**

- **Eckenradien so groß wie möglich wählen.**
- **Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).**

**Technische Beschreibung**

Nutzlänge L <sub>1</sub>	39 mm
Wendeschneidplatte Nr. 268472 – 268496	WCHX 1305..
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Nenn-Ø D	26 mm
Bohrungs-Ø Toleranz D	0/+0,33 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 36
Gesamtlänge L	180 mm
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600  
cN·m

659906 1600

8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze  
Länge 50 mm

659874 50

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX25

674248 TX25

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600  
cN·m

659957 1600