

Garant**Polierscheibe Korn 80 (SiC), Scheiben-Ø×Breite: 100X20mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	552012 100X20
GTIN	4045197975263
Artikelklasse	51G

Beschreibung

Ausführung:

Hochelastische Polyurethan-Polierscheiben mit SiC-Schleifkorn durchsetzt.

Verwendung:

Zur Verbesserung der Oberflächengüte, Effektschleifen und leichte Entgratarbeiten. Die weiche, elastische PU-Bindung ermöglicht eine gute Anpassungsfähigkeit an das Werkstück.

Hinweis:

Weitere Abmessungen und Körnungen sind auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	3820 min ⁻¹
Scheibenbreite	20
Scheiben-Ø	100 mm
Bohrungs-Ø	25 mm
Schleifmittelkurzzeichen	SiC
Produktart	Polierscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Spanndorn Anzahl zu spannende Scheiben 1-2

556380 1-2