

Garant**Polierscheibe Korn 80 (SiC), Scheiben-Ø×Breite: 60X6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	552012 60X6
GTIN	4045197975256
Artikelklasse	51G

Beschreibung**Ausführung:**

Hochelastische Polyurethan-Polierscheiben mit SiC-Schleifkorn durchsetzt.

Verwendung:

Zur Verbesserung der Oberflächengüte, Effektschleifen und leichte Entgratarbeiten. Die weiche, elastische PU-Bindung ermöglicht eine gute Anpassungsfähigkeit an das Werkstück.

Hinweis:

Weitere Abmessungen und Körnungen sind auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Scheiben-Ø	60 mm
maximale Drehzahl	6360 min ⁻¹
Scheibenbreite	6
Bohrungs-Ø	6 mm
Schleifmittelkurzzeichen	SiC
Produktart	Polierscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Spanndorn für Kleintrennscheiben passend für Bohrungs-
Ø 6 mm

563415 6