



Dreiarmer Abzieher, Typ: 6



Bestelldaten

Bestellnummer	880130 6
GTIN	4021176006203
Artikelklasse	83U

Beschreibung

Ausführung:

Mit umkehrbaren Abzieharmen (**für Außen- und Innenabzieharbeiten**). Abzieharme auf Traverse verschiebbar für unterschiedliche Werkstück-Ø. Traverse und Abzieharme aus Qualitäts-Werkzeugstahl; kräftige Spindel mit 2-seitiger Spindelspitze (Kugel und Spitze).

Verwendung:

Universell verwendbar zum Abziehen von Lagern, Scheiben, Zahnrädern usw. Bei 880100 Gr. 5 kann die Spanntiefe von 400 mm (normal) durch Verstellen der Arme bis 700 mm erweitert werden.

Technische Beschreibung

Spannweite außen	220 - 650 mm
Spannweite innen	290 - 740 mm
Leistung	20 t
Spanntiefe bis	200 mm
Anzahl Haken	3

Außen-Sechskant	41 mm
maximales Drehmoment	650 Nm
Gewicht	25 kg
Produktart	Dreiarmer Abzieher

Zubehör

Hydraulische Spindel Typ 2	880170 2
Ersatz-Abzieherarme-Paar Typ / Spanntiefe 3/200 mm	880200 3/200
Ersatz-Abzieherarme (3 Stück) Typ / Spanntiefe 3/200 mm	880220 3/200
Verlängerte Abzieherarme (3 Stück) Typ / Spanntiefe 4/500 mm	880320 4/500