



Akku-Schlagbohrschrauber, Typ: M12FPD2XK



Bestelldaten

| | |
|---------------|------------------|
| Bestellnummer | 070110 M12FPD2XK |
| GTIN | 4058546220839 |
| Artikelklasse | 03L |

Beschreibung

Ausführung:

- Leistungsstarke Akku-2-Gang Schlagbohrschrauber mit mehrstufiger Drehmomenteinstellung.
- REDLITHIUM-ION™ Red Li-Ionen-Akkus mit Einzelzellenüberwachung und Ladestandsanzeige.
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer.
- FIXTEC Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock.
- Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort.
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches.
- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor (nicht Gr. M18BPD4) für höchsten Wirkungsgrad. Geringster Verschleiß und bis zu 10-fache Lebensdauer gegenüber Standard-DC-Motoren.
- REDLINK PLUS™-Elektronik – Überlastschutz und Leistungsmanagement.

FUEL™ Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber mit **6-in-1 Schraublösung. Abnehmbares Bohrfutter-System mit 3 Vorsätzen für höchste Flexibilität.**

Vorteil:

6-in-1 Schraublösung.

Lieferumfang:

Inklusive 2x Li-Ionen Akkus, Ladegerät, Transportkoffer (HD-Box) und Gürtelclip, 13 mm Schnellwechsel-Schnellspannbohrfutter, Exzenter-Vorsatz, Winkelschraub-Vorsatz.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073814 – 073816, 073827 und 073840.
Das passende Bluetooth Tracking Modul finden Sie unter 070103 BTT-1.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Gewicht | 1,2 kg |
| maximale Drehzahl 2. Gang | 1700 min ⁻¹ |
| Motorbauweise | FUEL™ |
| maximale Drehzahl 1. Gang | 0 - 450 min ⁻¹ |
| typische Verwendung | Strong |
| maximaler Spiralbohr-Ø in Holz | 35 mm |
| Akkuspannung | 12 V |
| maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Anzahl enthaltener Akkus | 2 |
| maximaler Spiralbohr-Ø in Beton | 13 mm |
| Akkuart | Lithium-Ion |
| maximales Drehmoment | 37 Nm |
| passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Milwaukee Typ B 12 V |
| Akkukapazität | 2 Ah |
| maximale Vibration nach EN mit Schlagbohrfunktion | 30,8 m/s ² |
| Verpackung | Systemkoffer (HD=Heavy Duty) |
| Herstellerbezeichnung | M12FPDXKIT-202X |
| Schnellspannfutter Spannbereich | 1,5 - 13 mm |
| maximale Vibration nach EN ohne Schlagbohrfunktion | <2,5 m/s ² |
| Energieversorgung | Akkubetrieben |
| geeignet für Material | Beton |
| geeignet für Material | Holz |
| geeignet für Material | Stahl |
| geeignet für Material | Mauerwerk |
| Produktart | Schlagbohrschrauber |

Zubehör

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Li-Ion System M4B2/M12B2 Akkutyp MB12 | 073814 MB12 |
| Akku-Ladegerät Typ M1218C | 073840 M1218C |
| Akku-Ladegerät Typ M1218FC | 073840 M1218FC |