



Zweiarmiger Abzieher, Typ: 4



Bestelldaten

Bestellnummer	880100 4
GTIN	4021176009761
Artikelklasse	83U

Beschreibung

Ausführung:

Mit umkehrbaren Abzieharmen (**für Außen- und Innenabzieharbeiten**). Abzieharme auf Traverse verschiebbar für unterschiedliche Werkstück-Ø. Traverse und Abzieharme aus Qualitäts-Werkzeugstahl; kräftige Spindel mit 2-seitiger Spindelspitze (Kugel und Spitze).

Verwendung:

Universell verwendbar zum Abziehen von Lagern, Scheiben, Zahnrädern usw. Bei 880100 Gr. 5 kann die Spanntiefe von 400 mm (normal) durch Verstellen der Arme bis 700 mm erweitert werden.

Technische Beschreibung

Spannweite innen	200 - 590 mm
Spannweite außen	80 - 520 mm
Leistung	12 t
Spanntiefe bis	200 mm
Anzahl Haken	2

maximales Drehmoment	400 Nm
Außen-Sechskant	36 mm
Gewicht	14 kg
Produktart	Zweiarmiger Abzieher

Zubehör

Hydraulische Spindel Typ 1	880170 1
Ersatz-Druckspindel Typ 4	880150 4
Ersatz-Abzieherarme (3 Stück) Typ / Spanntiefe 3/200 mm	880220 3/200
Verlängerte Abzieherarme-Paar Typ / Spanntiefe 4/500 mm	880300 4/500
Verlängerte Abzieherarme-Paar Typ / Spanntiefe 3/300 mm	880300 3/300
Ersatz-Abzieherarme-Paar Typ / Spanntiefe 3/200 mm	880200 3/200