

**Garant****Stahl-Endmaß Toleranzklasse 0, Nennmaß: 250mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 481030 250    |
| GTIN          | 4045197976550 |
| Artikelklasse | 41L           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Alle Endmaße sind mit einer individuellen Identifikations-Nr. signiert.

Gr. 0,5 bis 10 – Querschnitt = 30×9 mm.

Gr. 11 bis 500 – Querschnitt = 35×9 mm.

Aus speziell legiertem, sorgfältig ausgehärtetem und entspanntem Spezialstahl.

**Toleranzklasse 0** als Urmaß für die Kontrolle von Arbeitsmaßen. Für das Einstellen von Messgeräten mit sehr hoher Genauigkeit. **Inklusive rückführbarem Hersteller-Prüfprotokoll.**

**Hinweis:**

Weitere Nennmaße auf Anfrage lieferbar.

**Technische Beschreibung**

|                |  |
|----------------|--|
| Prüfprotokoll  | Prüfprotokoll des Herstellers                        |
| Nennmaß        | 250 mm   |
| Norm           | DIN EN ISO 3650                                      |
| Toleranzklasse | 0  |
| Werkstoff      | legierter Spezialstahl,<br>ausgehärtet und entspannt |
| Kalibrierung   | L2   |

Produktart

Endmaß

**Dienstleistungen**KalibrierungEndmaß Stahl / Keramik maximale Länge 400  
mm

028060 400