



**WOHX 10T304 rechts, W00, Sorte: P25M**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	268909 P25M
GTIN	4047109056572
Artikelklasse	24T

**Beschreibung**

WOHX 10T304 rechts P25M Sorte: P25M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 120 - 300 m/min

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Nebenanwendung: 120 - 180 m/min

**Technische Beschreibung**

Sorte	P25M
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Nebenanwendung	120 - 180 m/min
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Nebenanwendung	M
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 300 m/min
ISO-Code Wendschneidplatte	WOHX 10T304 R
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktnamensattribut	W00
Spanwinkel	12 Grad
Produktart	Wendschneidplatte zum Drehen