



Dreh-Wendeschneidplatte WOHX 02T001, links, Sorte: BK6440



Bestelldaten

Bestellnummer	268911 BK6440
GTIN	4047109226364
Artikelklasse	24T

Beschreibung

WOHX 02T001 links BK6440 Sorte: BK6440

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 1,2 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,2 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 240 m/min

Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung: 80 - 160 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung	80 - 160 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,5 - 1,2 mm
Nebenanwendung	M
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 240 m/min
Hauptanwendung	P
Schneidstoff	HM

Eckenradius	0,1 mm
Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U
Sorte	BK6440
Beschichtung	beschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOHX 02T001 L
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktnameattribut	W00
Spanwinkel	12 Grad
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen