

**Dreh-Wendeschnidplatte TOHX 090204, neutral, Sorte: BK8425****Bestelldaten**

Bestellnummer	268887 BK8425
GTIN	4047109180079
Artikelklasse	24T

**Beschreibung**

TOHX 090204 neutral BK8425 Sorte: BK8425

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 120 - 260 m/min

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Nebenanwendung: 120 - 160 m/min

**Technische Beschreibung**

Sorte	BK8425
Vorschub $f$	0,1 - 0,2 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 260 m/min
Nebenanwendung	M

Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Nebenanwendung	120 - 160 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Beschichtung	beschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	TOHX 090204 N
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktnameattribut	W30
Spanwinkel	0 Grad
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen