


TOHX 140305 links, W30, Sorte: K10

Bestelldaten

Bestellnummer	268885 K10
GTIN	4047109062979
Artikelklasse	24T

Beschreibung

TOHX 140305 links K10 Sorte: K10

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 200 m/min

Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung: 300 - 500 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	200 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	0,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung	300 - 500 m/min
Schneidstoff	HM
Nebenanwendung	N
Hauptanwendung	K
Sorte	K10
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U

Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	TOHX 140305 L
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktnamensattribut	W30
Spanwinkel	20 Grad
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen