

**DOHT 11T304 rechts, W60, Sorte: BK6425****Bestelldaten**

Bestellnummer	268856 BK6425
GTIN	4047109225312
Artikelklasse	24T

Beschreibung

DOHT 11T304 rechts BK6425 Sorte: BK6425

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 1,5 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 300 m/min

Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung: 100 - 180 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 300 m/min
Sorte	BK6425
Hauptanwendung	P
Nebenanwendung	M
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe a_p	0,5 - 1,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung	100 - 180 m/min
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U

ISO-Code Wendeschneidplatte	DOHT 11T304 R
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktnameattribut	W60
Spanwinkel	12 Grad
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen