



Dreh-Wendeschneidplatte DOHT 070202, neutral, Sorte: BK6425



Bestelldaten

Bestellnummer	268859 BK6425
GTIN	4047109225336
Artikelklasse	24T

Beschreibung

DOHT 070202 neutral BK6425 Sorte: BK6425

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 1,5 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 300 m/min

Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung: 100 - 180 m/min

Technische Beschreibung

Nebenanwendung	M
Eckenradius	0,2 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe a_p	0,5 - 1,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 300 m/min
Sorte	BK6425
Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung	100 - 180 m/min
Hauptanwendung	P

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Schneidstoff	HM
Beschichtung	beschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	DOHT 070202
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktnamensattribut	W79
Spanwinkel	12 Grad
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen