



## Dreh-Wendeschneidplatte TOHX 140305, neutral, Sorte: BK8425



### Bestelldaten

Bestellnummer	268888 BK8425
GTIN	4047109180277
Artikelklasse	24T

### Beschreibung

TOHX 140305 neutral BK8425 Sorte: BK8425

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 120 - 260 m/min

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Nebenanwendung: 120 - 160 m/min

### Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 260 m/min
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Sorte	BK8425
Vorschub $f$	0,1 - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Nebenanwendung	120 - 160 m/min

Spanbrecher	G06
Eckenradius	0,5 mm
Nebenanwendung	M
Hauptanwendung	P
Beschichtung	beschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	TOHX 140305 N
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktnameattribut	W30
Spanwinkel	0 Grad
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen