


WOHX 08T302 links, W00, Sorte: BK6425

Bestelldaten

Bestellnummer	268920 BK6425
GTIN	4047109225756
Artikelklasse	24T

Beschreibung

WOHX 08T302 links BK6425 Sorte: BK6425

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 1,5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 300 m/min

Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung: 120 - 180 m/min

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,2 mm
Sorte	BK6425
Nebenanwendung	M
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung	120 - 180 m/min
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 300 m/min
Schnitttiefe a_p	0,5 - 1,5 mm

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
ISO-Code Wendschneidplatte	WOHX 08T302 L
Produktnameattribut	W00
Spanwinkel	12 Grad
Produktart	Wendschneidplatte zum Drehen