



WOHX 060302 rechts, W00, Sorte: P25M

Bestelldaten

Bestellnummer	268898 P25M
GTIN	4047109055988
Artikelklasse	24T

Beschreibung

WOHX 060302 rechts P25M Sorte: P25M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 1,5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 300 m/min

Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung: 120 - 180 m/min

Technische Beschreibung

Nebenanwendung	M
Sorte	P25M
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung	120 - 180 m/min
Eckenradius	0,2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 300 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U

Schnitttiefe a_p	0,5 - 1,5 mm
ISO-Code Wendschneidplatte	WOHX 060302 R
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktnamensattribut	W00
Spanwinkel	12 Grad
Produktart	Wendschneidplatte zum Drehen