

**Dreh-Wendeschneidplatte WOHX 080402, rechts, Sorte: BK6425****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 268902 BK6425 |
| GTIN | 4047109224179 |
| Artikelklasse | 24T |

Beschreibung

WOHX 080402 rechts BK6425 Sorte: BK6425

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 1,5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 300 m/min

Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung: 120 - 180 m/min

Technische Beschreibung

| | |
|---|---------------------|
| Eckenradius | 0,2 mm |
| Hauptanwendung | P |
| Schneidstoff | HM |
| Sorte | BK6425 |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung | 120 - 180 m/min |
| Spanbrecher | G12 |
| Schnittbedingung | leicht unterbrochen |
| Schnitttiefe a_p | 0,5 - 1,5 mm |

| | |
|---|-------------------------------|
| Vorschub f | 0,1 - 0,3 mm/U |
| Nebenanwendung | M |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schichten |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 120 - 300 m/min |
| Beschichtung | beschichtet |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | WOHX 080402 R |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 3 |
| Produktnameattribut | W01 |
| Spanwinkel | 12 Grad |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |