


WOHX 02T001 rechts, W00, Sorte: BK6440

Bestelldaten

Bestellnummer	268894 BK6440
GTIN	4047109226371
Artikelklasse	24T

Beschreibung

WOHX 02T001 rechts BK6440 Sorte: BK6440

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 1,2 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,2 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 240 m/min

Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung: 80 - 160 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U
Sorte	BK6440
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 240 m/min
Nebenanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung	80 - 160 m/min
Eckenradius	0,1 mm

Schnitttiefe a_p	0,5 - 1,2 mm
ISO-Code Wendschneidplatte	WOHX 02T001 R
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktnamensattribut	W00
Spanwinkel	12 Grad
Produktart	Wendschneidplatte zum Drehen