

**TOHX 090202 rechts, W30, Sorte: BK6425****Bestelldaten**

Bestellnummer	268874 BK6425
GTIN	4047109225015
Artikelklasse	24T

Beschreibung

TOHX 090202 rechts BK6425 Sorte: BK6425

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 1,5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 300 m/min

Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung: 120 - 180 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung	120 - 180 m/min
Sorte	BK6425
Eckenradius	0,2 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 300 m/min
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	0,5 - 1,5 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Nebenanwendung	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	TOHX 090202 R
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktnameattribut	W30
Spanwinkel	12 Grad
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen