

**Dreh-Wendeschneidplatte TOHX 06T102, links, Sorte: P25M****Bestelldaten**

Bestellnummer	268878 P25M
GTIN	4047109060159
Artikelklasse	24T

**Beschreibung**

TOHX 06T102 links P25M Sorte: P25M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 120 - 300 m/min

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Nebenanwendung: 120 - 180 m/min

**Technische Beschreibung**

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Eckenradius	0,2 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 300 m/min
Schneidstoff	HM
Nebenanwendung	M
Hauptanwendung	P
Sorte	P25M
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	G12

Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Nebenanwendung	120 - 180 m/min
Beschichtung	beschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	TOHX 06T102 L
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktnamensattribut	W30
Spanwinkel	12 Grad
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen