

**Garant****Präzisions-Elektronikzangen-Sortiment 3-teilig, Anzahl Zangen: 3****Bestelldaten**

Bestellnummer	700157 3
GTIN	4045197976451
Artikelklasse	71A

**Beschreibung****Ausführung:**

Präzise gearbeitet, mit schlanker Form. Schneiden induktiv gehärtet (62–64 HRC), Backen mit glatter Greiffläche. Blendfreie Oberfläche, matt gestrahlt mit eingelegtem Gelenk und versenkter Schraube. Doppelte, auswechselbare Feder für einfache Handhabung. **2K-Griffhüllen** aus ableitendem Kunststoff. **ESD-geeignet**. Schneiden präzisionsgeschliffen.

**Werkstoff:**

CNC-bearbeiteter Spezial-Werkzeugstahl für extrem genaue Toleranzen.

**Lieferumfang:**

1 Elektronik-Seitenschneider Nr. 726250 (Spitzer Kopf): Gr. 125  
1 Elektronik-Seitenschneider Nr. 726210 (Normaler Kopf): Gr. 125  
1 Elektronik-Spitzzange Nr. 727170: Gr. 140  
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

**Technische Beschreibung**

Anzahl Zangen	3
elektrische Isolierung	EGB/ESD
Schneidfase	ohne Wate

Schneidfase	feine Wate
Werkstoff	Spezial-Werkzeugstahl
Produktart	Multifunktionszange

---

## Zubehör

Systembox Typ 3	630315 3
Elektronik-Seitenschneider, normale Kopfform ganze Länge 125 mm	726210 125
Elektronik-Seitenschneider, spitzer Kopf ganze Länge 125 mm	726250 125
Elektronik-Spitzzange ganze Länge 140 mm	727170 140