

Prüfstift-Satz im Holzkasten Toleranzklasse 2, Typ: 0,5-1



Bestelldaten

Bestellnummer	483830 0,5-1
GTIN	2050001957016
Artikelklasse	48A

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Lehrenstahl, gehärtet (60 ± 2 HRC) und angelassen. Die Prüfstift-Sätze sind übersichtlich in einem Holzkasten mit beschrifteten Bohrungen untergebracht (ab 1,5 mm \varnothing sind die Prüfstifte zusätzlich direkt beschriftet). Prüfstiftlänge 40 mm bis \varnothing 0,99 mm, darüber 70 mm.

Toleranzklasse 2: Stift- $\varnothing \pm 0,002$ mm. 1 Holzkasten.

Verwendung:

Für Arbeiten am Lehrenbohrwerk oder im Werkzeug- und Vorrichtungsbau. Z. B. zum Messen von Bohrungstoleranzen, zur Lagerüberprüfung von Bohrungen, der Kontrolle der Abstandstoleranzen zweier Bohrungen, Zahnrad- oder Gewindevermessungen, sowie für Winkel- und Profilprüfungen usw.

Technische Beschreibung

Anzahl Prüfstifte	51
Steigung	0,01 mm
Nennmaßbereich	0,5 - 1 mm
Norm	DIN 2269
Toleranzklasse	2

Härte	60 ± 2 HRC
Werkstoff	Lehrenstahl
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S18
Produktart	Prüfstift

Dienstleistungen

DAkS-KalibrierungPrüfstiftsatz Satzinhalt 50	020890 50
KalibrierungPrüfstiftsatz Satzinhalt 50	020880 50