

Garant**Schonhammer mit Gummi-Einsätzen, schwarz, Gehäuse-Ø / -Werkstoff:
30Gmm****Bestelldaten**

Bestellnummer	752500 30G
GTIN	4045197976581
Artikelklasse	71D

Beschreibung**Ausführung:**

Schonhammer mit Rückschlagdämpfung und entnehmbaren Funktionseinsätzen zur Verwendung als normalen Schonhammer. Stabiles, zweiteiliges Feingussgehäuse aus hochwertigem Vergütungsstahl. Einsätze kombinier- und austauschbar. Mit Stiel aus amerikanischem Hickoryholz, lackiert.

Verwendung:

Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

Ersatzteil:

Ersatzstiel unter Nr. 752530 und Ersatzsätze unter Nr. 752540 – 752560 erhältlich.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge	300 mm
Stiellänge	260 mm
Kopflänge mit Einsätzen	92 mm
Gewicht ohne Einsätze	228 g
Schlagflächen-Ø der Einsätze	30 mm
Farbe	schwarz
rückschlagfrei	ja

Einätze kombinierbar	ja
Produktart	Hammer

Zubehör

Hickory-Hammerstiel für Gehäuse-Ø 30 mm	752530 30
Gummi-Einsatz, weich für Schonhammer 30	752540 30
Kunststoff-Einsatz, mittelhart für Schonhammer 30	752550 30
Nylon-Einsatz, hart für Schonhammer 30	752560 30