

Garant**Schonhammer mit Gummi-Einsätzen, schwarz, Gehäuse-Ø / -Werkstoff:
50Gmm****Bestelldaten**

Bestellnummer	752500 50G
GTIN	4045197977403
Artikelklasse	71D

Beschreibung**Ausführung:**

Schonhammer mit Rückschlagdämpfung und entnehmbaren Funktionseinsätzen zur Verwendung als normalen Schonhammer. Stabiles, zweiteiliges Feingussgehäuse aus hochwertigem Vergütungsstahl. Einsätze kombinier- und austauschbar. Mit Stiel aus amerikanischem Hickoryholz, lackiert.

Verwendung:

Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

Ersatzteil:

Ersatzstiel unter Nr. 752530 und Ersatzsätze unter Nr. 752540 – 752560 erhältlich.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge	380 mm
Schlagflächen-Ø der Einsätze	50 mm
Gewicht ohne Einsätze	785 g
Stiellänge	310 mm
Kopflänge mit Einsätzen	138 mm
Farbe	schwarz
rückschlagfrei	ja

Einätze kombinierbar	ja
Produktart	Hammer

Zubehör

Gummi-Einsatz, weich für Schonhammer 50	752540 50
Kunststoff-Einsatz, mittelhart für Schonhammer 50	752550 50
Hickory-Hammerstiel für Gehäuse-Ø 50 mm	752530 50
Nylon-Einsatz, hart für Schonhammer 50	752560 50